

※：商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

★ご注意★
 手すりは、トイレの使用環境や利用対象者などに合わせてお選びいただけるように3タイプの品揃えがありますので、諸条件を考慮の上適切なものをお選びください。詳細は、「手すりカタログ（カタログNo. 400）」をご参照ください。

※当図面に掲載の商品は、2012年2月発売予定商品が含まれます。
 また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

		単位	名称
		mm	腰掛式サイホン便器
製図	検図	日付	尺度
井上	石永	11-10-24	1:20
備考			品番
<B-2-R01>一般/車いす使用者配慮ブース オストメイト(汚物流し)「01」1350×2600			図番
			76CFS465BNA=A00281


<チャームボックス> (YKB104)
 : 清掃時(汚物回収時)開閉のため、壁から前方に222mm以上の空間が必要です。
 : 使用上のため、製品上側に100mm以上の空間が必要です。

<その他>
 : 出入口扉は別途現場手配してください。
 : 呼出ボタン(別途現場手配)


<可動式手すり><手すり><背もたれ>
 : 施工方法にあった当社指定の固定金具を別途手配してください。

<フィッティングボード><フック><棚付二連紙巻器>
 : 取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「T110D28(φ6、20個1組)」を別途手配してください。


<配線図>




<便器固定寸法>



<ウォシュレット(WL)給水>



<スイッチユニット埋め込み>



配管	32A鋼管 (R1 1/4)	※40塩ビ管 (VP/VU)	30鉛管
必要部材			
フラッシュバルブ接続 (フランジなし)	T1122	T1122P	---
洗浄管接続 (フランジ付)	TH500-32	TH500P32	---

: 電線管用コネクター(JIS C 8412 呼び16)(現場手配)
 : 電源 AC100V 50/60Hz
 : 現場手配の配管は、配管固定部材などで固定してください。

<タッチスイッチユニット(親機)>
 : 電線管用コネクター(JIS C 8412 呼び16)(現場手配)
 : 中形四角アウトレットボックス(カバーなし)(44浅型又は54深型)(JIS C 8340)(現場手配)

: 信号線10m付属
 : 信号線と電源線は必ず別々の電線管で配線してください。
 : プレート色は、#DB9(ディープブルー) #N75(グレー75)の2種類揃えていますので、発注の際は色番を付加してください。
 : 付属の取付板(アウトレットボックス(現場手配)に固定)を工期の関係上、先に必要な場合はTHK12(取付板)を別途手配していただき、製品にも同梱しています。

<ウォシュレットアプリコットF2>
 : 定格 AC100V-1282W 50/60Hz
 : 電源コードの長さ1.0m
 : アース線の長さ0.2m
 : リモコン定格 AC100V-4.9W 50/60Hz
 : 電源コンセントは、水や小水がかからない位置に設置してください。また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

<ボックス>
 : 電線管用コネクター(JIS C 8412 呼び16)(現場手配)
 : 電源 AC100V 50/60Hz

<床フランジ(75mm塩ビ管)>
 : 取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、配管別に樹脂プラグ塩ビ管の場合「HH04059(φ6、10個1組)」鉛管の場合「HH04060(φ8、10個1組)」を別途手配してください。

<背もたれ>
 : 前出寸法は推奨位置です。なお10mmピッチで調整可能です。

<チャームボックス>
 : 取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HH04059(φ6、10個1組)」を別途手配してください。

<チャームボックス>(YKB102)
 : 内ケース取り出しのため、上側に約250mmの空間が必要です。

<オストメイト対応マルチバック>
 : オストメイト対応マルチバックの器具取付位置については、製品図をご参照ください。

器具明細			
品番	品名	数	
※1	CFS465BNA	便器一式	1
	TES27TE	タッチスイッチユニット(親機)	1
	TS40L	洗浄管	1
※2	T1122	配管用アダプター	1
※2	TH500-32	配管用アダプター	1
	T82CR32	スパッド	1
	TCF4521E V81	ウォシュレットアプリコットF2	1
	TCA88	ボックス	1
	TH484 V3	専用止水栓	1
※3	HP430-7	床フランジ(75mm塩ビ管)	1
	T112HK7	可動式手すり	1
	T112CL10	手すり	1
	EWC283C	背もたれ	1
	YKH22	フック	2
	YKB102	チャームボックス	1
	XPSA73B71WW	オストメイト対応マルチバック	1
	YKA40	フィッティングボード	1
	YKB104	チャームボックス	1
	YH702	棚付二連紙巻器	1
※1: CFS465BNAの内訳			
	CS465	便器	1
	TEF15LR	自動フラッシュバルブ	1
※2: 塩ビ管使用の場合			
	T1122P	配管用アダプター	1
	TH500P32	配管用アダプター	1
※3: 100塩ビ管/75鉛管/100鉛管接続の場合			
	HP430-1	床フランジ(100mm塩ビ管)	1
	T53WR75	床フランジ(75mm鉛管)	1
	T53WR100	床フランジ(100mm鉛管)	1

<便器>
 : 取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HH04060(φ8、10個1組)」を別途手配してください。

<自動フラッシュバルブ>
 : 給水には、最低必要水压0.07MPa(流動時)を確保してください。(最高水压0.75MPa)
 便器側面にセットする場合、最低必要水压0.1MPa(流動時)を確保してください。(最高水压0.75MPa)
 : 当セットは、フラッシュバルブから洗浄管までの配管は、32A鋼管を使用した場合を示します。
 配管別に必要部材を下記表に示しますので、別途手配してください。
 ※40塩ビ管は、乾式工法にかぎります。

※: 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	腰掛式サイホン便器
井上	石永	日付	
		11-10-24	品番
		尺度	図番
		1:20	
備考 <B-2-R01>一般/車いす使用者配慮ブース オストメイト(汚物流し)「O1」1350×2600			76CFS465BNA=A00281