

★ご注意★

手すりは、トイレの使用環境や利用対象者などに合わせてお選びいただけるように3タイプの品揃えがありますので、諸条件を考慮の上適切なものをお選びください。詳細は、「手すりカタログ(カタログNo. 400)」をご参照ください。

※当図面に掲載の商品は、2012年2月発売予定商品が含まれます。

また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

※：商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

|   |    |          |                          |
|---|----|----------|--------------------------|
|   |    | 単位       | 名称                       |
|   |    | mm       | 腰掛式サイホン便器                |
| 製図  | 検図 | 日付       | 尺度                       |
| 井上  | 石永 | 11-10-05 | 1:20                     |
| 備考  |    |          | 品番                       |
| <C-3b-Z>一般トイレ/一般ブース<br>子供連れ(ベビーカー無)在来 1100X1400 |    |          | 図番<br>76CFS465BNA=A00305 |

:使用上のため、製品上側に100mm以上の空間が必要です。

<その他>

: 出入口扉は別途現場手配してください。

: 呼出ボタン (別途現場手配)

<幼児用手すり><手すり><背もたれ>

: 施工方法にあった当社指定の固定金具を別途手配してください。


<戸当りフック><チャームボックス><フィッティングボード>

<棚付二連紙巻器>


: 取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ

「T110D28 (φ6、20個1組)」を別途手配してください。


<配線図>




<便器固定寸法>



<ウォシュレット (WL) 給水>



<スイッチユニット埋め込み>



| 配管                  | 32A鋼管 (R1 1/4) | ※40塩ビ管 (VP/VU) | 30鉛管 |
|---------------------|----------------|----------------|------|
| 必要部材                |                |                |      |
| フラッシュバルブ接続 (フランジなし) | T1122          | T1122P         | ---  |
| 洗浄管接続 (フランジ付)       | TH500-32       | TH500P32       | ---  |

: 電線管用コネクター (JIS C 8412 呼び16) (現場手配)

: 電源 AC100V 50/60Hz

: 現場手配の配管は、配管固定部材などで固定してください。

<タッチスイッチユニット (親機)>

: 電線管用コネクター (JIS C 8412 呼び16) (現場手配)

: 中形四角アウトレットボックス (カバーなし) (44浅型又は54深型) (JIS C 8340) (現場手配)

: 信号線10m付属

: 信号線と電源線は必ず別々の電線管で配線してください。

: プレート色は、#DB9 (ディープブルー) #N75 (グレー75) の2種類品揃えしていますので、発注の際は色番を付加してください。

: 付属の取付板 (アウトレットボックス (現場手配) に固定) を工期の関係上、先に必要な場合はTHK12 (取付板) を別途手配してください。ただし、製品にも同梱しています。

<ウォシュレットアプリコットF2>

: 定格 AC100V-1282W 50/60Hz

: 電源コードの長さ1.0m

: アース線の長さ0.2m

: リモコン定格 AC100V-4.9W 50/60Hz

: 電源コンセントは、水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

<ボックス>

: 電線管用コネクター (JIS C 8412 呼び16) (現場手配)

: 電源 AC100V 50/60Hz

<床フランジ (75mm塩ビ管)>

: 取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、配管別に樹脂プラグ

塩ビ管の場合 「HH04059 (φ6、10個1組)」

鉛管の場合 「HH04060 (φ8、10個1組)」

を別途手配してください。

<背もたれ>

: 前出寸法は推奨位置です。なお10mmピッチで調整可能です。

<ベビーチェア>

: ベビーチェアの床固定金具はYPH62011W2 (アンカーボルト) を準備しております。尚、YPH62011W2で長さが不足の場合には、φ6 (ステンレス) の市販品をご使用願います。

: ベビーチェアの壁固定金具は、壁材に応じて選択してください。

タッピンねじ (φ5X40/6本) は製品に付属されています。

<チャームボックス>

: 清掃時 (汚物回収時) 開閉のため、壁から前方に222mm以上の空間が必要です。

※: 商品 (図面) は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

| 器具明細 |              |                  |   |
|------|--------------|------------------|---|
| 品番   | 品名           | 数                |   |
| ※1   | CFS465BNA    | 便器一式             | 1 |
|      | TES27TE      | タッチスイッチユニット (親機) | 1 |
|      | TS40L        | 洗浄管              | 1 |
| ※2   | T1122        | 配管用アダプター         | 1 |
| ※2   | TH500-32     | 配管用アダプター         | 1 |
|      | T82CR32      | スパッド             | 1 |
|      | TCF4521E V81 | ウォシュレットアプリコットF2  | 1 |
|      | TH484 V3     | 専用止水栓            | 1 |
|      | TCA88        | ボックス             | 1 |
| ※3   | HP430-7      | 床フランジ (75mm塩ビ管)  | 1 |
|      | YYB10        | 幼児用手すり           | 1 |
|      | T112C6       | 手すり              | 1 |
|      | EWC283C      | 背もたれ             | 1 |
|      | YKH21        | 戸当りフック           | 1 |
|      | YKA15        | ベビーチェア           | 1 |
|      | YKB104       | チャームボックス         | 1 |
|      | YKA40        | フィッティングボード       | 1 |
|      | YH702        | 棚付二連紙巻器          | 1 |

※1: CFS465BNAの内訳

|         |            |   |
|---------|------------|---|
| CS465   | 便器         | 1 |
| TEF15LR | 自動フラッシュバルブ | 1 |

※2: 塩ビ管使用の場合

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| T1122P   | 配管用アダプター | 1 |
| TH500P32 | 配管用アダプター | 1 |

※3: 100塩ビ管/75鉛管/100鉛管接続の場合

|          |                  |   |
|----------|------------------|---|
| HP430-1  | 床フランジ (100mm塩ビ管) | 1 |
| T53WR75  | 床フランジ (75mm鉛管)   | 1 |
| T53WR100 | 床フランジ (100mm鉛管)  | 1 |

<便器>

: 取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ

「HH04060 (φ8、10個1組)」を別途手配してください。

<自動フラッシュバルブ>

: 給水には、最低必要水圧0.07MPa (流動時) を確保してください。 (最高水圧0.75MPa)

便器側面にセットする場合、最低必要水圧0.1MPa (流動時) を確保してください。 (最高水圧0.75MPa)

: 当セットは、フラッシュバルブから洗浄管までの配管は、32A鋼管を使用した場合を示します。

配管別に必要部材を下記表に示しますので、別途手配してください。

※40塩ビ管は、乾式工法にかぎります。

|             |                            |          |                    |
|-------------|----------------------------|----------|--------------------|
| <b>TOTO</b> |                            | 単位       | 名称                 |
| 製図          | 検図                         | mm       | 腰掛式サイホン便器          |
| 井上          | 石永                         | 尺度       |                    |
| 備考          | <C-3b-Z>一般トイレ/一般ブース        | 日付       | 品番                 |
|             | 子供連れ (ベビーカー無) 在来 1100X1400 | 11-10-05 | 図番                 |
|             |                            | 1:20     | 76CFS465BNA=A00305 |