







洗面器正面図



トイレ離座センサー入切スイッチ



※当図面は施工用図面ではありません。プランニングの際にご利用ください。
※当図面に掲載の商品は、2018年5月現在の商品です。
また、最新の品番・仕様については、当社営業センターにご確認ください。
※トイレ離座検知システムの設置の詳細は株式会社ケアコムにご確認ください。

※5 145 (TOTO前方ボード専用取付金具T110D36使用時) 専用金具の未使用時は140~190
※6 前方ボードの取付け高さにより変わります。センサーの設置の詳細は株式会社ケアコムにご確認ください。

器具明細		
品番	品名	数

<大便器まわり>			
※1	CFS497BLC	掃除口付床置床排水大便器	1
	HE35JR	リモコン便器洗浄ユニット	1
	HM10J	湿式・乾式 タイル壁用部材	1
	THE24	スイッチボックス	1
※2	TCF5840P V20	トイレ離座センサー専用ウォシュレット	1
	EWCS773	トイレ用手すり はね上げタイプ	1
	EWCS740	前方ボード（スイングタイプ／工型手すりセット）	1
	YH702	棚付二連紙巻器	1

<洗面器まわり>			
※3	LSA125AN	壁掛ハイバック洗面器セット一式	1
	YKT300MN	ペーパータオルホルダー	1

<アクセサリ・その他>		
T112C6	I型手すり	2
T112C8	I型手すり	1
UGW301S	収納キャビネット	1

<別途ケアコム手配品>		
	トイレ離座センサー (前方ボード用)	1
	トイレ離座センサー (便座用) コンセントコード付	1
※4	トイレ離座センサー入切スイッチ	1

※1：CFS497BLCの内訳		
CS497BLCD	掃除口付床置床排水大便器	1
SP496BAY	密結タンク	1
HP497	床排水ソケット	1

※1：75/100鉛管接続の場合（追加部材）		
T90SW75	床排水ソケット（75mm鉛管用）	1
T90SW100	床排水ソケット（100mm鉛管用）	1

※2: ケアコム専用品です。
株式会社ケアコムのナースコール以外との接続は出来ません。

※3：LSA125ANの内訳		
LS125D	壁掛ハイバック洗面器	1
TENA125A	壁付自動水栓	1
T6PM16	壁排水金具	1
TL125D	バックハンガー	1

※4: 設置位置に関しては、施主様へご確認願います。
設置例: 便座背面または出入口付近の壁面
(患者さんに目立たない位置であり、看護師さんが押しやすい位置に設置してください。)

※: 商品 (図面) は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

TOTO		単位 mm	名称
製図 森山	検図 杉原	日付 18-03-05	尺度 1:25
備考 <病院・高齢者施設水まわりブック (病院編) > トイレプラン5 車いす使用者・全介助 (前方ボード付) プラン (離座センサーシステム) 2000×2000			掃除口付床置床排水大便器
			品番
			図番 770017622=K001