







器 具 明 細		
品 番	品 名	数

<大便器まわり>

※1	CFS497BLC	便器一式（掃除口あり）	1
	HE35JR	リモコン便器洗浄ユニット	1
	HM10J	湿式・乾式 タイル壁用部材	1
	THE24	スイッチボックス	1
※2	TCF5840PR V20	トイレ離座センサー専用ウォシュレット	1
	EWCS720AR	前方ボード（はね上げタイプ／I型手すりセット）	1
	EW783	トイレ用手すり（はね上げタイプ・背もたれ付）	1
	YH702	棚付二連紙巻器	1

＜洗面器まわり＞

※3	LSA125AN	壁掛ハイバック洗面器セット一式	1
	YKT300MN	ペーパータオルホルダー	1

<アクセサリー・その他>

T112C6	手すり	3
T112C8	手すり	1
UGW301S	収納キャビネット	1

<別途ケアコム手配品>

トイレ離座センサー(前方ボード用)	1
トイレ離座センサー(便座用)コンセントコード付	1
※4 トイレ離座センサー入切スイッチ	1

※1: CFS497BLCの内訳

CS497BLCD	防露便器（掃除口あり）	1
SP496BAY	密結タンク	1
HP497	床排水ソケット	1

※1: 75/100鉛管接続の場合

T90SW75	床排水ソケット (75mm鉛管用)	1
T90SW100	床排水ソケット (100mm鉛管用)	1

※2: ケアコム専用品です。

株式会社ケアコム以外のナースコールとは接続できません。

※3: LSA125ANの内訳

LS125D	壁掛ハイバック洗面器	1
TENA125A	壁付自動水栓	1
T6PM16	壁排水金具	1
TL125D	バックハンガー	1

※4：設置位置に関しては、施主様へご確認願います。

設置例：便座背面または出入口付近の壁面
(患者さんに目立たない位置であり、看護師さんが押しやすい位置に設置してください。)

※当図面は施工用図面ではありません。プランニングの際にご利用ください。

※当図面に掲載の商品は、2019年4月現在の商品です。

また、最新の品番・仕様については、当社営業センターにご確認ください。

※トイレ離座検知システムの設置の詳細は株式会社ケアコムにご確認ください。

※呼出ボタンの設置位置は、幅70mmの製品を想定した場合の寸法です。

※5 190（TOTO前方ボード専用取付金具T110D36使用時）専用金具の未使用時は150～210

※6 前方ボードの高さにより変わります。センサー設置の詳細は株式会社ケアコムにご確認ください。

※：商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

TOTO			単位 mm	名称 フラッシュタンク式便器
製図 遊田	検図 杉原	日付 18-12-11	尺度 1:25	品番
備考 <HR-5-4>病院トイレプラン5 車いす使用者・全介助（前方ボード付）プラン トイレ離座検知システム・前方ボード（はね上げタイプ） 2000X2000				図番 770020863=K001